

## 二氧化硅悬浮研磨抛光液

- 适用于某些较软的、有韧性的试样，需要经过最终抛光才能达到理想效果

型号	说明	粒度(μm)	包装(瓶)
<b>MLP-GF1</b>	1. 机械/化学抛光, PH值: 9.5 2. 用于有色金属、印刷线路板、塑料、Pb、Sn焊接材料, Al、Cu、Ni、合金材料最终抛光 3. 用法: 直接使用	0.05	500ml
<b>MLP-GF2</b>		0.02	
<b>MLP-GF3</b>	1. 机械/化学抛光, PH值: 10 2. 用于高精要求产品的最终抛光 3. 用法: 1:3加水稀释	0.04	500ml

