

氧化铝悬浮研磨抛光液

- 适用于某些较软的、有韧性的试样，需要经过最终抛光才能达到理想效果

型号	说明	粒度(μm)	包装(瓶)
MLP-LXA $\square\square$ *	1. 高纯度氧化铝微粉调制而成, 磨料硬度高, 磨削力强, 用于钢、铸铁、难熔金属、碳化物、高温合金等材料的精密抛光	40, 28, 20, 14, 10, 7, 5, 3, 1.5, 0.5	500ml
MLP-LXB $\square\square$ *	2. 用法: 直接使用	0.05	500ml

* $\square\square$ 为相应的粒度规格, 例如型号**MLP-LXA7**表示粒度为7 μm

