

# 磁悬液

- 选用的磁粉具有导磁效率高、剩磁小、颗粒度均匀、灵敏度高、色泽纯真
- 适用于在高空、现场作业及几何形状复杂的零部件的检测



MPI-BO

MPI-BW

MPI-YO

MPI-YW

型号	名称	说明	磁悬液浓度	磁粉沉淀量	包装 (瓶)
MPI-BO	黑油磁悬液	1. 采用油基溶剂作为载液 2. 适用于被检工件浅色表面有油性物质或检测后会生锈的工件探伤	12-22g/L	1.6-2.4ml/100ml	500ml
MPI-BW	黑水磁悬液	1. 采用水基溶剂作为载液 2. 适用于铁磁性材料的工件表面, 检测后剩余的磁悬液容易处理			
MPI-YO	荧光磁悬液	1. 采用油基溶剂作为载液 2. 适用于被检工件浅色表面有油性物质或检测后会生锈的工件探伤	0.5-3.0g/L	0.2-0.4ml/100ml	500ml
MPI-YW	荧光磁悬液	1. 采用水基溶剂作为载液 2. 适用于铁磁性材料的工件表面, 检测后剩余的磁悬液容易处理			