

# 复合磁粉

- 高灵敏度
- 复合磁粉无需另外添加防锈剂, 消泡剂, 分散剂
- 紫外线下清晰, 明显的缺陷指示
- 优异的磁粉流动性
- 良好的分散稳定性
- 优异的表面润湿性



型号	说明	包装 (罐)
MPI-CP30	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 适用于可磁化部件的表面及近表面检测</li><li>2. 用法: 只需将磁粉调匀并稀释到推荐浓度(3-7g/L), 即可配制成高性能的磁悬液</li></ol>	1kg